

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://khromos.nt-rt.ru/> || hmc@nt-rt.ru

Хромос УПБ-1 — устройство для автоматического прогрева газовых баллонов



Описание

Главным назначением оборудования для подогревания баллонов Хромос УПБ-1 производителя ООО «Хромос» является подогрев баллона в процессе его откачивания во время стадии подготовки при пробоотборе методом вакуумирования согласно ГОСТ 31370-2008.

Обращаем внимание, что наша компания является авторизованным партнером завода изготовителя!«

Вентильные приспособления баллона лежат вне зоны активного нагрева (крышка и дно с теплоизоляцией обладают отверстиями для вентилей). Особенностью является то, что благодаря специальной теплоизолированной вставке это достигается даже для коротких четырех-литровых двух-вентильных баллонов.

Температура камеры, обеспеченная Хромос УПБ-1 — от 50 до 110°C.

Различие в высоте 9-10-литровых баллонов отлично компенсируется за счет глубины погружения.

Устройство термостата позволяет помещать в него баллоны различных производителей вместимостью до 10 литров, в частности:

- алюминиевый баллон БД-12-4-9,8 объемом 4 литра (как 1-вентильный, так и 2-вентильный);
- металлический композиционный баллон объемом 9 литров — БМК 300В-9-2-1-2 с внешним диаметром 150 миллиметров;
- алюминиевый баллон БД-12-10-9,8 объемом 20 литров и внешним диаметром 160 миллиметра;
- металлический композиционный баллон объемом 4 литра — БМК 300В-4-2-1-2;
- металлический композиционный баллон объемом 9 литров — БМК 300В-9-2-1-2 с внешним диаметром 150 миллиметров;
- импортный баллон «LUXFER» с внешним диаметром 170 миллиметров.