

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://khromos.nt-rt.ru/> || hmc@nt-rt.ru

Шкаф для реактивов серии Практик



- Надежный цельносварной каркас, покрытый порошковой краской
- Регулируемые опоры для поддержания устойчивого равновесия
- Дверцы шкафа выполнены из стекла либо металлического листа
- Съёмные полки

Габаритные размеры (Д*Г*В, мм): 420*420*1700; 600*300*450; 600*530*1700; 840*420*1700

Материал: сталь

Дополнительно:

- Установка замков на двери шкафа
- Установка дополнительного количества дверей
- Установка вытяжного патрубка

Каркасы

При производстве лабораторной мебели компания «Хромос» использует профильные трубы сечением: 15×15, 20×20, 25×25, 40×25, 40×60.

Преимущества профильных труб:

- Высокая прочность
- Удобство укладки на ровные поверхности
- Легкий монтаж конструкции
- Высокая устойчивость к коррозии
- Легкость санитарной обработки

Порошковая окраска

Термоусадочные порошковые краски, используемые при производстве лабораторной мебели Хромос, эффективно противостоят ультрафиолетовым лучам, сохраняя насыщенность цвета благодаря тому, что непосредственно на окрашиваемой поверхности полимеризуется слой эластичной пластмассы с очень высокой адгезией, создается ударопрочное покрытие с антикоррозионными и электроизоляционными свойствами.

Температурный диапазон: от -60 до 150 °С.

Для окраски используется высококачественная порошковая краска.

Фурнитура

Дверные петли — FERRARI (Италия)

Шариковые направляющие — FERRARI (Италия)

Телескопический механизм полного и неполного выдвижения, с упором и защитой от выкатывания.

Несущая способность: от 15 до 20 кг.